

Tampa VAEM-S6-C-S6-R5

Cód. do item: 549048

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	12 em válvulas monoestáveis 6 mediante válvulas biestáveis
Corrente total máxima	10 A
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	200 g
Número de conexões elétricas	6
Conexão elétrica	5 pinos M12 Conector macho
Material corpo	PA