

Tampa VAEM-S6-C-S10-R5

Cód. do item: 549049

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	10 em válvulas biestáveis 20 em válvulas monoestáveis
Corrente total máxima	10 A
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	230 g
Número de conexões elétricas	10
Conexão elétrica	5 pinos M12 Conector macho
Material corpo	PA