

Contador de pulso CCES-P-C8-E

Cód. do item: 549403

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Contador de pulso elétrico com bateria
Tipo de retorno	Tecla manual ou sinal elétrico
Indicação	8 caracteres
Frequência de contagem máx.	7.5 kHz
Frequência máx. de contagem suave	30 Hz
Duração mínima do impulso do atuador	15 ms
Duração mínima do impulso de retorno	15 ms
Valor limite superior CC	5 V...30 V
Fonte de alimentação	Bateria de lítio
Valor limite inferior CC	0.7 V
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso do produto	30 g
Ajuste da entrada de contagem	polo negativo 30Hz
Entrada de contagem (input)	programável
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PC