

Bobina eletromagnética MD-2-24VDC-PA

Cód. do item: 549903

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tempo de ativação	100%
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC: 6,8 W
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Torque de aperto máx. conexão	0.5 Nm
Peso do produto	110 g
Conexão elétrica	conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação	Com porca recartilhada
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da bobina eletromagnética	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre