

Bobina eletromagnética MH-2-230VAC-PA

Cód. do item: 549908

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Indicador de posição de comutação	não
Tempo de aceleração mínimo	12 ms
Tempo de ativação	100%
Fator de desempenho $\cos \{\phi\}$	0.7
Valores característicos da bobina eletromagnética	230 V CA: 14,0 VA
Flutuações de frequência admissíveis	+/- 10 %
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Observação sobre o grau de proteção	IP00 sem conector de dispositivos
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Torque de aperto máx. conexão	2 Nm
Peso do produto	150 g
Conexão elétrica	conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação	com contraporca
Material da bobina eletromagnética	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre