

Conector MSSD-N

Cód. do item: 550067

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 175301-803
Saída de cabo	Angular
Peso do produto	30 g
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão formato A conforme EN 175301-803
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...24 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	16 A
Cabo de conexão	M20x1,5
Diâmetro do cabo	8 mm...10 mm
Seção transversal de condutor	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP65
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Cor corpo	preto
Material dos parafusos	Aço
Material vedações	VMQ