

Cabo com conector KMYZ-4-5,0-B-EX

Cód. do item: 550482

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	ver certificado
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M2
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	62.5 g
Conexão elétrica	Soquete angular Cabo formato quadrado MSZB
Amplitude de tensão de funcionamento CC	3 V...36 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	1 A
Resistência à tensão de choque	900 V
Conexão do cabo de terra	não disponível
Comprimento do cabo	5 m
Propriedade de cabo	Padrão
Estrutura do cabo	2 x 0,35 mm ²
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Bronze