


# Flange do motor EAMF-A-44A/B-40G

Cód. do item: 550986

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	87 g
Código da interface motor In	40G
Código de interface da caixa de acoplamento	44A 44B
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS