


Flange do motor EAMF-A-64A/B-60G/H

Cód. do item: 550987

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	236 g
Código da interface motor In	60G 60H
Código de interface da caixa de acoplamento	64A 64B
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS