

Tube flexível PEN-4X0,75-GN

Cód. do item: 551468

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro externo | 4 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 20 mm |
| Diâmetro interno | 2.7 mm |
| Raio de curvatura mín. | 10 mm |
| Propriedades do tubo flexível | Adequado para corrente de energia |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Observação sobre pressão de operação | Água: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (na forma líquida, sem gelo) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Categoria para sala limpa | Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -30 °C...60 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.00643 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 4 mm para Ø interno do espigão 3 mm com porca de aperto para Ø interno do espigão 3 mm |
| Cor | Verde |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | PE |