

Tubo flexível PEN-16X2,5-GN

Cód. do item: 551473

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	122 mm
Diâmetro interno	10.8 mm
Raio de curvatura mín.	57.5 mm
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia em aplicações com taxas de ciclo mais altas
Condições de teste do tubo flexível	Adequação para corrente de energia: > 5 milhões de ciclos, de acordo com a FN 942021
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificação	TÜV
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...60 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.1029 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 16 mm
Cor	Verde
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE