

Plugue FBS-RJ45-PP-GS

Cód. do item: 552000

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	30 mm
Altura	72 mm
Comprimento	22 mm
Peso do produto	60 g
Observação da interface Fieldbus	PROFINET
Especificação do cabo de Ethernet	Tipo: CAT.5 Diâmetro do fio individual: máx. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7 fios 0,13 - 0,36 mm ² , 1 fio
Proteção contra contato direto e indireto	PELV
Diâmetro permitido do cabo	5 mm...8 mm
Grau de proteção	IP65 IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Zinco fundido níquelado
Material vedações	NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Níquelado e dourado