



Silenciador UOS-1

Cód. do item: 552252

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Sem vedação
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Silenciador aberto
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Tipo de fixação	com rosca macho
Peso do produto	200 g
Conexão pneumática	G1
Material do inserido do amortecedor	PE
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	POM
Material casquilho	Liga de alumínio