


# Válvula reguladora de pressão LR-1/8-F

Cód. do item: 552420

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Válvula reguladora de membrana com fornecimento de pressão contínua
Função reguladora	Pressão de saída constante com compensação de pré-pressão Com escape secundário
Indicador óptico por pressão	G1/8 preparado
Faixa de regulação de pressão	0.5 bar...12 bar
Pressão de entrada 1	1 bar...20 bar
Máx. histerese de pressão	0.2 bar
Vazão nominal padrão	420 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...80 °C
Temperatura do meio	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	120 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de cobre