

Silenciador U-1/2-BR

Cód. do item: 552422

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vazão do escape	10600 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	80 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	75 g
Conexão pneumática	G1/2
Material do inserido do amortecedor	PE
Material corpo	Alumínio em fundição injetada