



# Válvula de rolete RWB-3-1/8

Cód. do item: 552432

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	120 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	3.5 bar...8 bar
Estrutura	Assento do êmbolo
Diâmetro nominal	3.5 mm
Tipo de comando	Servopilotado
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de ativação	3.1 N
Peso do produto	160 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de alumínio anodizado