

Régua de conexões VABM-C7-12G-G18-7

Cód. do item: 552666

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	7
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	189 g
Conexão do ar de comando 12	M3
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio