


Fibra óptica SOOC-TB-P-M4-1-R15

Cód. do item: 552825

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Princípio de medição	Barreira de luz unidirecional
Dímetro mínimo do objeto	0.2 mm
Fibra óptica - particularidade	Precisão
Alcance	120 mm
Temperatura ambiente	-55 °C...70 °C
Tamanho da cabeça	M4
Comprimento da fibra óptica	1 m
Raio de curvatura mín.	15 mm
Torque de aperto máx.	2 Nm
Dímetro externo	2.2 mm
Material corpo	aço inoxidável de alta liga
Material da fibra óptica	PE
Grau de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III