

Fibra óptica SOOC-TB-P-C5-2-R10

Cód. do item: 552828

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Princípio de medição	Sensor óptico tipo garfo
Diâmetro mínimo do objeto	0.2 mm
Fibra óptica - particularidade	Sensor óptico tipo garfo
Alcance	5 mm
Temperatura ambiente	-55 °C...70 °C
Tamanho da cabeça	Retângulo 41 x 15 x 7 mm Poço do garfo 5 x 29 mm
Comprimento da fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mín.	10 mm
Diâmetro externo	1.25 mm
Material corpo	ABS
Material da fibra óptica	PE
Grau de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III