

# Lentes adaptadoras SASF-L1-LS2-M4

Cód. do item: 552831

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP66
Temperatura ambiente	-30 °C...150 °C
Torque de aperto	-0.2 Nm...0.6 Nm
Peso do produto	0.7 g
Função de lente	Focalizar Diâmetro da luz 0,7 mm à distância de 10 mm dependente da fibra óptica
Material corpo	Alumínio anodizado