


# Fibra óptica SOOC-DS-M6-1-R25

Cód. do item: 552838

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Princípio de medição	Sensor de reflexão direta
Diâmetro mínimo do objeto	0.1 mm
Fibra óptica - particularidade	Padrão
Alcance	140 mm
Temperatura ambiente	-55 °C...70 °C
Tamanho da cabeça	M6
Comprimento da fibra óptica	1 m
Raio de curvatura mín.	25 mm
Torque de aperto máx.	3 Nm
Diâmetro externo	2.2 mm
Material corpo	Liga de cobre PVC níquelado
Material da fibra óptica	PE
Grau de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III