

# Régua de conexões MHJ9-PN16

Cód. do item: 553123

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	16 Execuções de acordo com as necessidades do clientes são possíveis
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	390 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	não capturado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio forjado anodizado