


# Régua de conexões MHJ9-P16

Cód. do item: 553125

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	16 Execuções de acordo com as necessidades do clientes são possíveis
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	428 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	M7
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio forjado anodizado