


Filtro para vácuo VAF-DB-3/8

Cód. do item: 553140

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Posição de instalação | vertical |
| Grau de filtragem | 80 µm |
| Pressão operacional | -0.95 bar...0 bar |
| Observação sobre pressão de operação | Uso apenas em sistemas de vácuo abertos |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Torque de aperto máx. | 15.3 Nm |
| Peso do produto | 156 g |
| Tipo de fixação | Válvulas reguladoras de fluxo inline Com suporte de parede/superfície |
| Conexão pneumática | G3/8 |
| Conexão do vácuo | G3/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | NBR |
| Material do filtro | PE |
| Material corpo | PP reforçado |
| Material do copo | PA |
| Adequação do impulso de ejeção | 7 bar |