

# Conjunto de foles DADB-S1-16-S10-50

Cód. do item: 553399

FESTO



## Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Diâmetro externo                                      | 22 mm  |
| Tamanho   | 16   |
| Comprimento do curso                                  | 10 mm...50 mm  |
| Haste estendida                                       | 23 mm  |
| Formato   | Redondo  |
| Posição de instalação                                 | Indiferente  |
| Estrutura   | Jogo fole<br>Com escape retido   |
| Classe de resistência à corrosão KBK                  | 3 - alta resistência à corrosão  |
| Conformidade LABS                                     | VDMA24364-B2-L   |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente níqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Compatibilidade com meios                             | Poeiras<br>Aparas<br>Óleos<br>Graxas<br>Gasolina   |
| Temperatura ambiente                                  | -10 °C...80 °C   |
| Peso do produto                                       | 7 g  |
| Tipo de fixação                                       | com prisioneiro<br>Com rosca fêmea   |
| Conexão pneumática                                    | M5   |
| Indicação sobre os materiais                          | Conformidade RoHS  |
| Material das peças adaptadoras                        | Reforçado com PA   |
| Material vedações                                     | NBR  |
| Material do fole                                      | NBR  |
| Material prisioneiros                                 | aço inoxidável de alta liga  |