

Conjunto de foles DADB-S1-16-S101-150

Cód. do item: 553403

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	22 mm
Tamanho	16
Comprimento do curso	101 mm...150 mm
Haste estendida	48 mm
Formato	Redondo
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Jogo fole Com escape retido
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente níqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Compatibilidade com meios	Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	13 g
Tipo de fixação	com prisioneiro Com rosca fêmea
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material das peças adaptadoras	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material prisioneiros	aço inoxidável de alta liga