


Sensor de proximidade SIEF-M18B-NS-S-L

Cód. do item: 553547

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	Redondo
Norma correspondente	EN 60947-5-2
Certificação	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Distância sensora nominal	5 mm
Temperatura ambiente	-30 °C...85 °C
Repetibilidade	0.28 mm
Saída de comutação	NPN
Função do elemento de conexão	Contato N/A
Frequência máx. de comutação CC	3000 Hz
Corrente de saída máx.	200 mA
Proteção contra curto-circuito	Cíclico
Amplitude de tensão de funcionamento CC	10 V...30 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	3 pinos M12x1 Conector macho
Material do corpo do conector macho	Latão cromado
Tamanho	M18
Tipo de montagem	faceado
Peso do produto	41 g
Material corpo	Latão Cromado
Indicador do status de comutação	LED amarelo
Grau de proteção	IP68
Resistência contra interferências de campos magnéticos	campo magnético constante e alternado
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de poluição	3

Característica	Valor
Seleção de informação adicional do sensor	Com fator de redução 1 - teste de campo magnético
Seleção da versão do sensor	Padrão