

# Tubo flexível PUN

Cód. do item: 553573

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	3 mm...16 mm
Diâmetro interno	2 mm...11 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...30 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Cor	azul marrom Amarelo Verde natural vermelho preto prata Azul translúcido Amarelo translúcido verde translúcido Vermelho translúcido Preto translúcido branco
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)