

Tubo flexível PAN

Cód. do item: 553610

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm...16 mm
Diâmetro interno	2.5 mm... 12 mm
Norma correspondente	DIN 73378-PA12-PHL
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...35 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Óleo mineral
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Cor	azul marrom Amarelo Verde natural vermelho preto prata branco
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PA12-P TPE-A