

Tubo flexível PEN

Cód. do item: 553769

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm...16 mm
Diâmetro interno	2.7 mm...10.8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-30 °C...60 °C
Cor	azul Amarelo Verde natural vermelho preto prata branco
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE