

Tubo flexível PLN

Cód. do item: 553850

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm...16 mm
Diâmetro interno	2.9 mm... 12 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...14 bar
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Cor	azul marrom Amarelo Verde natural vermelho preto prata branco
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE