

Tube flexível PAN-8X1,25-SW-400

Cód. do item: 553902

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro externo | 8 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 43 mm |
| Diâmetro interno | 5.9 mm |
| Raio de curvatura mín. | 22 mm |
| Propriedades do tubo flexível | Adequado para corrente de energia |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 °C...80 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.024 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 8 mm Para Ø interno de 6 mm do espigão com porca de aperto Para Ø interno de 6 mm do espigão |
| Cor | preto |
| Dureza Shore | D 55 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | TPE-A |