

Tube flexível PAN-4X0,75-BL

Cód. do item: 553906

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	18 mm
Diâmetro interno	2.9 mm
Raio de curvatura mín.	12 mm
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.006 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 4 mm para Ø interno do espigão 3 mm com porca de aperto para Ø interno do espigão 3 mm
Cor	azul
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-A