

# Tube flexível PAN-12X1,75-BL

Cód. do item: 553910

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Diâmetro externo                              | 12 mm   |
| Raio de curvatura relevante para a vazão      | 64 mm   |
| Diâmetro interno                              | 8.4 mm  |
| Raio de curvatura mín.                        | 29 mm   |
| Propriedades do tubo flexível                 | Adequado para corrente de energia                                     |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Certificação                                  | TÜV   |
| Órgão certificador                            | B 013277 0506 00  |
| Meio de operação                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]                         |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                          | -30 °C...80 °C  |
| Peso do produto de acordo com comprimento     | 0.06 kg/m   |
| Conexão pneumática                            | Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm                        |
| Cor   | azul  |
| Dureza Shore                                  | D 55 +/-3   |
| Indicação sobre os materiais                  | Conformidade RoHS   |
| Material do tubo flexível                     | TPE-A   |