

Tubo flexível PAN-12X1,75-GE

Cód. do item: 553934

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	64 mm
Diâmetro interno	8.4 mm
Raio de curvatura mín.	29 mm
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.06 kg/m
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 12 mm
Cor	Amarelo
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-A