


# Bloco distribuidor MS4N-FRM-FRZ

Cód. do item: 554101

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 bar...14 bar
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2	4050 l/min
Vazão nominal padrão da saída para cima	3250 l/min
Vazão nominal padrão da saída para baixo	2900 l/min
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	60 g
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Conexão pneumática 4	1/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada