


Placa de conexão angular VABF-S2-2-A1G2-G12

Cód. do item: 555702

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	52 mm
Conforme a norma	ISO 5599-2
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	359 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio