


Placa de conexão angular VABF-S2-2-A1G2-N12

Cód. do item: 555703

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Largura | 58.1 mm |
| Conforme a norma | ISO 5599-2 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grau de proteção | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 359 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Liga de alumínio |