



Placa alimentadora de pressão vertical VABF-S1-2-P1A3-G12

Cód. do item: 555785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	54 mm
Conforme a norma	ISO 5599-1
Posição de instalação	Indiferente
Encadeamento vertical pneumático	Alimentação de pressão alternativa para 1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Pressão de entrada 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Pressão de entrada 1 psi	7.25 psi...145 psi
Vazão nominal padrão	2800 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	605 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Conexão pneumática 1	G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada