



# Placa isoladora de pressão vertical VABF-S1-2-L1D1-C

Cód. do item: 555790

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Largura  | 54 mm  |
| Conforme a norma                               | ISO 5599-1   |
| Posição de instalação                          | Indiferente  |
| Encadeamento vertical pneumático               | Alimentação de pressão alternativa para 1  |
| Pressão operacional                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Pressão de entrada 1                           | 0.5 bar...10 bar   |
| Pressão de entrada 1 MPa                       | 0.05 MPa...1 MPa   |
| Pressão de entrada 1 psi                       | 7.25 psi...145 psi   |
| Vazão nominal padrão                           | 1950 l/min   |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 0 - sem resistência à corrosão   |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Grau de proteção                               | IP65<br>NEMA 4   |
| Temperatura ambiente                           | -5 °C...50 °C  |
| Peso do produto                                | 1030 g   |
| Tipo de fixação do encadeamento vertical       | na sub-base<br>Em base de montagem individual  |
| Indicação sobre os materiais                   | Conformidade RoHS  |
| Material corpo                                 | Alumínio em fundição injetada  |