


Placa de montagem VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Cód. do item: 555902

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Comprimento	107.3 mm
Largura do módulo	21 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	2
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	185 g
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada