


## Sub-base VABV-S6-1Q-N12

Cód. do item: 556988

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação, pelo menos 1/mês
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretriz de baixa tensão da UE
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	570 g
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Alumínio em fundição injetada