


Régua de conexões MHJ10-P16

Cód. do item: 557608

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	11 mm
Proteção contra inversão de polaridade	Para tensão de alimentação
Quantidade máx. de posições da válvula	16 Execuções de acordo com as necessidades do clientes são possíveis
Certificação	Marca RCM
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	635 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	M7
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio forjado anodizado