


Réguas de conexões VABM-C8-12E-G14-35-M1

Cód. do item: 557684

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	12 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	35
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.6 Nm
Torque de aperto máx., montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	2060 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio