

# Acoplamento EAMD-32-32-11-16X20

Cód. do item: 558001

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	11 mm
Diâmetro de montagem 2	16 mm
Tamanho	32
Comprimento nominal	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	126 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS