


Acoplamento EAMD-56-46-24-23X27

Cód. do item: 558005

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	24 mm
Diâmetro de montagem 2	23 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	46.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	151 kgmm ²
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	409 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS