


# Moente EAMB-16-7-8X15-8X10

Cód. do item: 558034

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	8 mm
Diâmetro de montagem 2	8 mm
Tamanho	50
Comprimento nominal	15 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	10000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	0.45 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	4.5 Nm
Peso do produto	20.2 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS