


# Moente EAMB-18-9-8X16-10X12

Cód. do item: 558035

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	8 mm
Diâmetro de montagem 2	10 mm
Tamanho	70
Comprimento nominal	16 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	0.838 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	12 Nm
Peso do produto	29 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS