


Eixo EAMB-34-6-25X26-23X27

Cód. do item: 558037

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	25 mm
Diâmetro de montagem 2	23 mm
Tamanho	120
Comprimento nominal	26 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	18.2 kgmm ²
Torque transmissível	100 Nm
Peso do produto	201 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS