

Tubo flexível PLN-10X1,5-SI

Cód. do item: 558214

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	10 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	57 mm
Diâmetro interno	7 mm
Raio de curvatura mín.	22 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre pressão de operação	Água: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (na forma líquida, sem gelo)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.0375 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 10 mm
Cor	prata
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE